

選定ガイド

オアシックスは、あらゆるキッチンに取り付け可能です。ご家庭の水栓と取り付け場所に合わせてお選びください。また、お取り扱いの詳細は取扱説明書をお読みください。




●ご家庭のキッチンがご覧のような水栓で、流し台に穴があけられる場合

※オアシックスの専用水栓を取り付けるために、天板に図のようなスペースがあるか、また天板の下に障害物がないか確認してください。


A-1 アンダーシンク流し台下分岐型

OAS2S-UV-1 税込小 66,360円、OAS2S-U-1 (標準水栓) 税込小 54,705円
(標準水栓) (うち税2,160円) (標準水栓) (うち税2,690円)




A-2 アンダーシンク流し台下裏側分岐型

OAS2S-UV-3 税込小 66,360円 (うち税3,160円)



B アンダーシンク給水栓分岐型


OAS2S-UV-2 税込小 76,860円、OAS2S-U-2 (標準水栓) 税込小 65,205円
(標準水栓) (うち税3,690円) (標準水栓) (うち税3,160円)



●ご家庭のキッチンがご覧のような水栓で、流し台に穴があけられない場合


C 卓上式給水栓分岐型

OAS2S-T-1 税込小 50,715円 (うち税2,415円)



D 卓上式給水栓分岐型

OAS2S-T-2 (壁付水栓用) 税込小 50,715円 (うち税2,415円)



■製品仕様

サイズ(浄水器本体部)	胴径: 102mm (最大: 146mm)、高さ: 245mm		
本体質量	1.5kg (満水時2.3kg)		
常用使用圧力	0.10~0.60MPa		
使用可能な最小動水圧	0.07MPa		
ろ材の種類	活性炭、不織布、中空糸膜(ポリプロピレン)		
ろ過流量	5ℓ/分		
認証機関	日水協(認証番号: W-2)		
浄水能力※1	ろ過物質	ろ過能力	
	遊離残留塩素	総ろ過流量: 40,000ℓ	除去率 80%
	2-MIB (カビ臭)	総ろ過流量: 60,000ℓ	除去率 80%
	CAT (農薬)	総ろ過流量: 140,000ℓ	除去率 80%
	総トリハロメタン濁り	総ろ過流量: 11,000ℓ	除去率 80%
		総ろ過流量: 30,000ℓ	ろ過流量 50%
ろ材の交換時期の目安※2	12ヶ月(1日あたりの使用量30ℓとして)		
交換用カートリッジ	OASC-2 (初期同梱名)	14,490円(うち税690円)	
	OSSC-1 (環境ホルモン、ダイオキシン類対応)	17,640円(うち税840円)	

※1: JIS S 3201 試験結果
 ※2: 除去対象物質や水質、水量など環境要因により交換時期は異なりますが、衛生面から1年以内に交換してください。

■OSSC-1環境ホルモン類、ダイオキシン類除去性能

対象物質	原水濃度	ろ過後濃度	除去率
2,3,7,8-テトラクロロジベンノ-p-ジオキシン	1.0ng/ℓ	0.006ng/ℓ	99.40%
フタル酸ジエチルヘキシル	0.1mg/ℓ	0.00046mg/ℓ	99.50%
ビスフェノールA	0.1mg/ℓ	0.0042mg/ℓ	95.80%
4-ノニルフェノール	0.1mg/ℓ	0.0194mg/ℓ	80.60%

※通水量は全て15m³
 ※OSSC-1はOASC-2と互換性のある高機能カートリッジです。

●型式別セット部品構成表

セット部品	名称	アンダーシンク 流し台下 分岐型	アンダーシンク 流し台下分岐型 (専用水栓なし)	アンダーシンク 給水栓 分岐型	アンダーシンク 給水栓分岐型 (専用水栓なし)	アンダーシンク 流し台下裏側 分岐型	卓上式 給水栓 分岐型	卓上式 給水栓分岐型 (壁付水栓用)	浄水器本体 + カートリッジセット
	型式	OAS2S-UV-1	OAS2S-U-1	OAS2S-UV-2	OAS2S-U-2	OAS2S-UV-3	OAS2S-T-1	OAS2S-T-2	OAS-2
	価格	66,360円 (うち税 3,160円)	54,705円 (うち税 2,605円)	76,860円 (うち税 3,660円)	65,205円 (うち税 3,105円)	66,360円 (うち税 3,160円)	50,715円 (うち税 2,415円)	50,715円 (うち税 2,415円)	37,275円 (うち税 1,775円)
浄水器 本体セット		●	●	●	●	●	●	●	●
カートリッジ (OASC-2)		●	●	●	●	●	●	●	●
浄水専用水栓		●		●		●			
フレキシブル 蛇口セット							●	●	
フレード フレキシチューブ (60cm)		● (1本)	● (1本)	● (2本)	● (2本)	● (1本)			
フレード フレキシチューブ (80cm)		● (1本)	● (1本)			● (1本)			
ベンリーカンセット (60cm)				●	●				
給水ホース セット (1m)							●	●	
片面チース継手		●	●			●			
分岐ソケット				●	●			●	
貫通ニップル セット				●	●				
分岐栓セット							●		
分岐バルブ								●	
逆止弁内蔵 ボールバルブ (メス・オス)		●	●						●
逆止弁内蔵 ボールバルブ (オス・オス)				●	●	●			
両ナット付 アダプター				●	●	●			
止めバンド セット		●	●	●	●	●			
受皿		●	●	●	●	●			
シーリング プレート						● (2枚)			

●オプション用品

ブラケット ハンガー		○	○	○	○	○	○	○	○
---------------	--	---	---	---	---	---	---	---	---

⚠️ ご注意

- 水道水用の浄水器です。井戸水による水道には推奨いたしません。
- 飲料・調理用の浄水にお使いください。一般の使用水として浄水のみを長期間使用しますと、殺菌用塩素が除去されているため、シンクの配水管に雑菌が発生し、異臭を発生させる場合があります。
- 熱帯魚・金魚などの養殖用には使用しないでください。水質条件、フィルタの劣化などにより、塩素が十分に除去されない浄水が流出する場合があります。
- シンクの形状・材質によってはご使用いただけない場合がありますので、当社までご確認ください。
- 温水 (30℃以上) を通したり、火気の近くでご使用にならないでください。

⚠️ ご注意

本カタログに記載する製品の仕様・性能数値は、一般的な使用条件における、ユーザーガイドとして掲示するものです。記載仕様を外れて使用され、物的・人的損害が発生しても、当社はその責任を負いかねます。また、本カタログは当社が必要とする事由により、予告なく改訂され、本版以前に刊行した当該製品カタログの版は無効となります。カタログ裏面下段に発行コードが記載されていますので、製品選定の際には、最新版であるか当社までご確認ください。

*ご使用の際には、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
*カタログの商品写真は、実際の製品と色などが異なる場合があります。

お問い合わせは、フリーダイヤルまたはEメールでお受けいたします



フリー
ダイヤル

0120-189-111

9:00~12:00 13:00~17:00
土・日・祝・年末年始は除く



Eメール oasics@kitzmf.com

ホームページ

<http://www.kitzmf.com>

●製造・販売元

株式会社 **キッツ マイクロフィルタ** / 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3-8-1 TT-2ビル
オアシックス営業部
東京営業所 / TEL.03-3661-2511 大阪営業所 / TEL.06-6533-0360